

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina $L_4$	20 mm
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SVHCR/L 1616H11
Dolžina glave $L_1$	13 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500