

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost držala	12 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 1212F11
Celotna dolžina L	80 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500