

bimos

Delavniški vrtljivi stol TEXON, sedež z oblazinjenjem, s kolesi, nizek, Barva sedeža: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Razred artikla	96J

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol TEXON s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Zaprt mehanizem s sistemom Clean Cover; zaprte, gladke površine. Aluminijsko podnožje, črno-sive barve. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: Nastavitev višine sedeža, tehnologija Auto-Motion (naslonjalo in sedež se gibljeta sinhrono s telesom), fleksibilno naslonjalo (naslonjalo je mogoče zakleniti v treh različnih položajih), zaščita proti udarcem (naslonjalo se po sprostitvi zaklepa ne more nenamerno premakniti naprej). Ergonomsko oblikovano naslonjalo. Sedež z integrirano medenično oporo in zaobljenim sprednjim robom.

Mehka, od obremenitve odvisna zavirana dvojna varnostna kolesa za trda tla.

Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine Duotec. Oblazinjenje iz tkanine je še posebej primerno za čista okolja. Mehka površina diha in je trpežna. Enostavno čiščenje z običajnimi sredstvi za čiščenje oblazinjenega pohištva.

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Podatkovni list

Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Nosilnost	150 kg
Sinhronizirana mehanika	da
Izvedba koles	Varnostna dvojna kolesa za trda tla
Širina sedeža	480 mm
Serija	TEXON
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba	s kolesi
Material sedežne površine	Snov
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Višina naslonjala za roke	625 mm
Standard	DIN 68877
Izvedba nastavljanja višine	(plinska vzmet)
Masa	18 kg
Globina sedeža	455 mm
Nosilnost stola	150 kg
Območje nastavljanja višine	450 - 620 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol