


**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 1616H11
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500