

Garant

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, leva, HB7010, Korak: 3,5-5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270747 3,5-5
GTIN	4045197453389
Razred artikla	21J

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°, za zunanji navoj.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
maksimalni korak navoja	5 mm
Korak navoja	3,5 mm
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Vrsta uporabe	levo
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Delni profil
Zvrst	HB7010
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta navoja	M-LH

Podatkovni list

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	4,76 mm
Velikost ploščice L	22 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		