

Garant**VB.T 160408, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7310 Zvrst: HB7310
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje