

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina $L_4$	32 mm
Dolžina glave $L_1$	23,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Podložna ploščica	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
ISO-oznaka držala	SVHCR/L 2525M16
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500