

Garant

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korak: 0,5-1,5mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 270740 0,5-1,5 |
| GTIN | 4045197369628 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°, za zunanji navoj.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Rezalni material | HM |
| maksimalni korak navoja | 1,5 mm |
| Korak navoja | 0,5 mm |
| Notranja/zunanja uporaba | zunaj |
| Vrsta uporabe | desno |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Delni profil |
| Zvrst | HB7010 |
| Kakovost | DIN 13 6g |
| Vrsta navoja | MF |

| | |
|---------------------|---|
| Vrsta navoja | M |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Vrsta navoja | M-LH |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Debelina | 3,6 mm |
| Velikost ploščice L | 16 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 180 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 130 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 130 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 150 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |