

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 1212F11
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500