

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	269005 8
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2525M16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32,5 mm
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500