

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	24 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500