

**Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M42****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086472 M42
GTIN	2050001757920
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Ø navoja	M42
Dolžina navoja matice E	30 mm
Zunanji Ø obroča B	144 mm
Masa	4,15 kg
Notranji Ø obroča A	80 mm
Celotna višina F	147 mm

Podatkovni list

Ø naležne zveze C	85 mm
Dolžina navoja	63 mm
Mera D	32 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	24 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom