

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2525M11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	11 mm
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500