

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 8
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	29,5 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2020K16
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500