

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, SK 40 ultra kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300410 25
GTIN	4045197284365
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S samo enim krajšim pritrdilnim vijakom.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Standard:

Ähnlich DIN 69871.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830, nadomestni vijak art. 309901.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Zunanji Ø D	65 mm
Trn za rezkarje	SK 40 ultra kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek za vpenjalni Ø glave D1 25 mm	309901 25
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40