

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, SK 40 ultra kratka, Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300410 32     |
| GTIN                  | 4045197284372 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Dodatno drugi pritrdilni vijak v utoru.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Standard:**

Ähnlich DIN 69871.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830, nadomestni vijak art. 309901.

**Tehnični opis**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 32 mm              |
| Previsna dolžina A         | 70 mm              |
| Zunanji Ø D                | 72 mm              |
| Trn za rezkarje            | SK 40 ultra kratka |
| Standard                   | DIN 6359           |
| Standard vpenjalnega trna  | ISO 7388-1         |
| Oblika                     | AD                 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40                                 | 308605 40  |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M                                  | 308670 40M |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40                               | 308620 40  |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40       | 308700 40  |
| Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek za vpenjalni Ø glave D1 32 mm    | 309901 32  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                     | 308790 40  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                     | 308765 40  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                     | 308795 40  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                     | 308760 40  |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40                   | 308740 40  |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                     | 308806 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40                               | 308610 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40  |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40  | 308640 40  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40                    | 308615 40  |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40                   | 308630 40  |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40  | 308600 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40                               | 308650 40  |
|   | 308802 40  |

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40