

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	10 mm
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	SVVCN 2020K16
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	31 mm
Podložna ploščica	269005 8
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500