


Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 12 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300360 12 |
| GTIN | 4045197144201 |
| Razred artikla | 32A |

Opis
Izvedba:

Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806. AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 3 µm

Zunanji Ø D: 42 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 12

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 12 mm |
| Zunanji Ø D | 42 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 |
| Standard | DIN 6359 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK | 308820 50 |
| Pritezni čep Form A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK | 308810 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308700 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| | 308812 50 |

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK | 308830 50 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |