

**Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086472 M6
GTIN	2050001757999
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

**Napotek:**

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

**Tehnični opis**

Zunanji Ø obroča B	45 mm
Ø naležne zveze C	25 mm
Masa	0,09 kg
Celotna višina F	45 mm
Dolžina navoja matice E	10 mm
Notranji Ø obroča A	25 mm

## Podatkovni list

Ø navoja	M6
Dolžina navoja	13 mm
Mera D	10 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	0,4 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom