

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	12,5 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
ISO-oznaka držala	SVVCN 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	38 mm
Velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 8
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500