

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	44 mm
Srednji premik L ₃	3,5 mm
ISO-oznaka držala	AH25R SVJCR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Širina vratu L ₄	14,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	28 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D ₅	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500