


Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 14 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300360 14
GTIN	4045197144218
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806. AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 3 µm

Zunanji Ø D: 44 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 12

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Zunanji Ø D	44 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50