

Garant**Vpenjalna glava Kombi, vitka Oblika ADB, SK 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300422 10
GTIN	4045197287625
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

· **Toleranca izvrtine D₁ v H4 (natančneje kot DIN).**

Držala prenapeta (miren krožni tek!). Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 1835 oblika B + E in DIN 6535 oblika HB + HE.

Obseg dobave:

Vklj. z vijakom za kroglasti zglob **za sistem Weldon in Whistle-Notch** in prevrtanim omejevalnim vijakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, nadomestni vpenjalni vijak art. 309905 M6, 309905 M8.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	21 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	32,28 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40