

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	AH20R SVUCR/L11
Dolžina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Srednji premik L ₃	13 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500