

**Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086472 M48
GTIN	2050001758057
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Celotna višina F	168 mm
Masa	6,2 kg
Dolžina navoja matice E	35 mm
Ø naležne zveze C	100 mm
Notranji Ø obroča A	90 mm
Ø navoja	M48

Podatkovni list

Zunanji Ø obroča B	166 mm
Dolžina navoja	68 mm
Mera D	38 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	32 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom