

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	21 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave $L_1$	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	AH16Q SVUCR/L11
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500