

Garant
Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 12/11mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SVCN 1212F11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	80 mm
Velikost držala	12 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	18 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	6 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500