

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB, SK 50 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300370 20 |
| GTIN | 4045197284334 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

GARANT –

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 200 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 20 mm |
| Zunanji Ø D | 52 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 200 |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm | 309900 20 |