

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	4,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Dolžina glave $L_1$	30 mm
ISO-oznaka držala	AH16M SVJCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Širina vratu $L_4$	11,6 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500