

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Funkcijska širina L ₄ nevtrálnih držal	8 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SVVCN 1616H11
Prevesna dolžina L ₁ nevtrálnih držal	25 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L nevtrálnih držal	100 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtljni moment 500 cNm

659957 500