

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	38 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	12 mm
ISO-oznaka držala	AH20Q SVJCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Srednji premik L <sub>3</sub>	4,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	19 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500