



Visokotemperaturni silikon v kartuši, 310 ml, Barva: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083495 BLACK
GTIN	4260205360316
Razred artikla	08G

Opis

Izvedba:

Za tesnjenje, lepljenje in zapiranje in za izenačitev tolerančnih in temperaturnih razlik. Za kotle, klimatske naprave, sušilnike, idealen tudi kot tesnilo s spremenljivo obliko pri tesnitvi motorjev, gonil ipd. Visoko elastično, toplotno odporno do 250 °C.

Uporaba:

Zatesnitev ohišij motorjev, pokrovov gonila, ventila in ohišja, oljnih korit, oljnih črpalk, vodnih črpalk, grelnih naprav, industrijskih in keramičnih peči, izpušnih napeljav, klimatskih naprav, ohišij akumulatorjev in žarometov.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Silikon HT, pakiranje za stiskanje
Barva	črna
Temperatura skladiščenja	5 - 25 °C
Kemična osnova	Silikon
Trdnost po	15 min
Temperatura obdelave	5 - 35 °C

Podatkovni list

Funkcionalna trdnost po	1440 min
Dinamična viskoznost	70000 mPas
Raztegljivost	450 %
Primerno za material	Steklo
Primerno za material	Keramika
Primerno za material	Aluminij
Primerno za material	plemenito jeklo
Obstočnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Vnetišče	100 °C
Oblika	pastozno
Količina polnjenja	310 ml
Lastnost	oljeodporna
Lastnost	odpornost proti vremenskim vplivom
Lastnost	Trajna elastičnost
Lastnost	Odpornost proti mastem
Trdota po Shore A	20
Gostota	1,03 g/cm ³
Temperaturno območje uporabe	-50 - 250 °C
Značilnost blagovnega imena	310 ml
Vrsta izdelka	Tesnilne mase

Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/083495-BLACK>