

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	31 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SVVCN 2020K11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	10 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Velikost držala	20 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500