

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	28 mm
ISO-oznaka držala	AH25R SVJCR/L16
Dolžina glave $L_1$	44 mm
Srednji premik $L_3$	3,5 mm
Širina vratu $L_4$	14,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	24 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500