

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Širina vratu L_4	16,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L_1	44 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVJCR/L16
Srednji premik L_3	4,6 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500