

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Širina vratu L_4	9,5 mm
Dolžina glave L_1	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVJCR/L11
Srednji premik L_3	2 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500