

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	24 mm
Dolžina glave L_1	38 mm
ISO-oznaka držala	A20Q SVJCR/L11
Širina vratu L_4	11 mm
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500