

**Dvokomponentno lepilo, Tovarniška številka: DP490****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083374 DP490  |
| GTIN                  | 4054596678262 |
| Razred artikla        | 08M           |

**Opis****Izvedba:**

**Žilavo elastično dvokomponentno lepilo** za enostavno in hitro obdelavo za trajno trdne povezave. Strdi se pri sobni temperaturi. Za lepljenje kovin, trdih umetnih mas, lesa in kompozitnih materialov s steklenimi vlakni.

**Uporaba:**

Uporabite ročno dozirno pištolo art. 083373 vel. PISTOLE skupaj s potisnim batom art. 083375 vel. KOLBEN3 in mešalno cevko art. 083383 vel. MIXER.

**Tehnični opis**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Natezno-strižna trdnost  | 31 N/mm <sup>2</sup> |
| Oznaka proizvajalca      | DP490                |
| Dinamična viskoznost     | 52 mPas              |
| Barva                    | črna                 |
| Kemična osnova           | Epoksidna smola      |
| Temperatura skladiščenja | 15 °C                |

## Podatkovni list

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Obstojnost od datuma proizvodnje    | 15 mesec                           |
| Temperaturno območje uporabe        | -55 °C                             |
| Primerno za material                | Umetna masa                        |
| Primerno za material                | kovinski                           |
| Primerno za material                | les                                |
| Natezna trdnost                     | 0,06 N/mm <sup>2</sup>             |
| Oblika                              | nepomična                          |
| Temperatura obdelave                | 20 °C                              |
| Lastnost                            | odpornost proti vremenskim vplivom |
| Lastnost                            | Vodoodpornost                      |
| Lastnost                            | Žilava elastičnost                 |
| Količina polnjenja                  | 50 g                               |
| Funkcionalna trdnost po             | 4 - 6 min                          |
| Trdnost po                          | 240 - 360 min                      |
| Maksimalna velikost reže            | 0,15 mm                            |
| Odporno proti udarcem in tresljajem | da                                 |
| Odpornost proti prekrivanju         | 31 N/mm <sup>2</sup>               |
| Vrsta izdelka                       | Dvokomponentna lepila              |

## Pribor

|  |                |
|--|----------------|
| Pribor za dvokomponentno lepljenje Izvedba KOLBEN3           | 083375 KOLBEN3 |
| 2-komponentna mešalna šoba Garnitura, 36-delna Izvedba MIXER | 083383 MIXER   |
| Pištola za ročno doziranje Izvedba PISTOLE                   | 083373 PISTOLE |