

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SVUCR/L11
Dolžina glave L <sub>1</sub>	16,5 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	21 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500