

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Širina vratu $L_4$	16,5 mm
Srednji premik $L_3$	4,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	28 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVJCR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave $L_1$	44 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	24 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500