

LOCTITE**Trenutno lepilno sredstvo, 20 g, Tovarniška številka: 480**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083352 480
GTIN	4100630166131
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Proti udarcem odporno trenutno lepilno sredstvo črne barve za lepljenje kovin oz. **kovin/gume**. Odlična odpornost proti strižnim in udarnim obremenitvam, tudi pri vlagi.

Napotek:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	LOCTITE 480
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Trdnost po	60 - 120 s
Natezno-strižna trdnost	22 - 30 N/mm ²
Dinamična viskoznost	100 - 200 mPas

Podatkovni list

Temperatura skladiščenja	2 - 8 °C
Gostota	1,05 g/cm ³
Obstojnost od datuma proizvodnje	17 mesec
Temperaturno območje uporabe	-40 - 100 °C
Lastnost	odpornost proti vlagi
Lastnost	Žilavost
Lastnost	Odpornost proti udarcem
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Umetna masa
Primerno za material	Steklo
Primerno za material	Elastomer
Oblika	tekoče
Barva	črna
Kemična osnova	Etil-cianakrilat
Količina polnjenja	20 ml
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Značilnost blagovnega imena	20 g
Vrsta izdelka	Sekundno lepilo