

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	43 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVQCR/L16
Srednji premik L ₃	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500