

**Garnitura lepila v stiku, 20-delna, Proizvajalčeva številka izdelka: 044930**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083388 044930
GTIN	4007841044930
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Manj kapljajoči lepilni vložki Ø 11 mm. Beli lepilni vložki **Ultra Power** za lepljenje različnih materialov.

Primerno za:

Pištola za vroče lepljenje art. 083385 in 083386.

Tehnični opis

Barva	prozoren
Oznaka proizvajalca	044930
Talilna temperatura	200 °C
Število delov	20
Kemična osnova	Etilenvinilacetat
Temperatura skladiščenja	4 - 30 °C
Dolžina	25 cm
Lepilni vložek, premer	11 mm

Oblika	nepomična
Primerno za material	PMMA
Primerno za material	PP
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Papir
Primerno za material	PC
Primerno za material	PE
Primerno za material	ABS
Primerno za material	Steklo
Primerno za material	les
Primerno za material	Keramika
Lastnost	Brez topil
Masa	500 g
Vrsta izdelka	Lepila