

Garant

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, leva, HB7010, Korak: 1,75-3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270797 1,75-3
GTIN	4045197368089
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°, za notranji navoj.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	1,75 mm
maksimalni korak navoja	3 mm
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Vrsta uporabe	levo
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Delni profil
Zvrst	HB7010
Kakovost	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		