

**Garant****Vpenjalna glava Whistle Notch Oblika ADB, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300450 25
GTIN	4045197284600
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Z omejljnim vijakom. Držala prenapeta (miren krožni tek!). Z izvrtino RFID/Balluffchip.

**Prednosti:**

Orodje je s strani vpeto z vpenjalnim vijakom in od zadaj podprto s prislonskim vijakom. Tako vpetje nima zračnosti in ne dopušča vibracij.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in **prijemalno površino z naklonom (2°)** v skladu z DIN 1835 E in DIN 6535 HE.

- **Zmanjšanje dolžine zaradi čelnega ostrenja svedra je možno korigirati z aksialnim pomikom svedra v vpenjalu orodja.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	25
Zunanji Ø D	65 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 25 mm	309900 25