

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	49 mm
ISO-oznaka držala	A40T SVQCR/L16
Srednji premik L ₃	27 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L ₂	39 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D _s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500