

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Srednji premik L_3	22 mm
ISO-oznaka držala	A32S SVUCR/L16
Dolžina glave L_1	33,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500