

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261344 20/11 |
| GTIN | 4045197656148 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| Velikost ploščice | 11 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. |
| ISO-oznaka držala | A20R SVQCR/L11 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 24 mm |
| Dolžina glave L_1 | 26,1 mm |
| Srednji premik L_3 | 13 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Celotna dolžina L | 200 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 19 mm |
| Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3xD da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7 | 269028 7 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |