


**Garant**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HB7125, Korak: 0,7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270759 0,7
GTIN	4045197453136
Razred artikla	21J

**Opis****Izvedba:**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°**, za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Korak navoja	0,7 mm
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7125
Kakovost	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF-LH

Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		