


Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HB7125, Korak: 3,5mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270759 3,5 |
| GTIN | 4045197453235 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°, za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Rezalni material | HM |
| Korak navoja | 3,5 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| Notranja/zunanja uporaba | znotraj |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil |
| Zvrst | HB7125 |
| Kakovost | DIN 13 6H |
| Vrsta navoja | M |
| Vrsta navoja | MF-LH |

| | |
|---------------------|---|
| Vrsta navoja | MF |
| Vrsta navoja | M-LH |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Debelina | 3,6 mm |
| Velikost ploščice L | 16 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 60 m/min | S |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |